

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3002317B30D41100

Catalog No: E3AB3002317B30D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 200,00kW,
3 phase, 2980 RPM, D400/Y690V 50Hz, 315LC Frame B3, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E





Nameplate Specifications

Output HP	270 Hp	Output KW	200.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	339.0 A	Speed	2980 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	95.8 %	Power Factor	0.89
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	315LC	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6316	Opp Drive End Bearing Size	6316
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1647.00 mm	Frame Length	970.00 mm
Shaft Diameter	65.000 mm	Shaft Extension	140 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8310001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022



CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8 DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	DRAWN BY LP	 		
ECO	APPROVED BY	DATE		DATE 27/12/2016			
ECO DESCRIPTION				APPROVED BY DP	DESCRIPTION Motor A315 LA/LC (L) 2P B3 IE3		
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.			DATE 27/12/2016				
			SERIAL NUMBER	REFERENCE			
			FIRST ANGLE PROJECTION		SIZE A4	DRAWING NUMBER B3A04E8310001A01	SHEET 1 OF 2

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltpl n*
Esquemas de conexi n



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocit  - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphas  une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trif sico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexi n



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexi n



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungs nderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotaci n invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order : -	
Item : -	

Conferma ordine / Acknowledgment : N° -	
Impianto / Plant -	

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIB T4 Gb	IP55
Ex-db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA


1	Quantità / Quantity					01
2	Motore tipo / Motor type					E3AB30 315LC 2
3	Numero di serie / Serial Number					-
4	Forma costruttiva / Shape					B3
5	Certificato / Certificate		TÜV CY		17 ATEX 0205845 X	
6	Altro certificato / Other certificate					
Dati nominali / Rated data						
7	Poli / Pole		n°		2	
8	Potenza nominale / Rated power		kW		200,00	
9	Corrente nominale / Rated current		A		338,57	
10	Velocità nominale / Full Load speed		1/min		2980	
11	Collegamento / Winding connection				D	
12	Isolamento / Insulation class				F	
13	Sovratemperatura / Temperature rise				80K	
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411	
15	Fattore di servizio / Service factor				1	
16						
17	Classe di rendimento / Efficiency level		IEC 34-30			IE3
Performances elettriche / Electrical performances						
Carico / Load			4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	2980	2985	2990	
19	Corr. / Curr.	A	338,57	259,72	187,40	
20	Rend / Eff	%	95,8	95,8	94,9	
21	cos φ	-	0,89	0,87	0,81	
Performances all'avviamento / Starting performances						
22	Ia/In - LRC/FLC				%	715
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,27	
	Tempo a rotore bloccato / LRWT					
24	100% Un (A caldo / Warm)				sec	3
25	(A freddo / Cold)				sec	27
26	80% Un (A caldo / Warm)				sec	4
27	(A freddo / Cold)				sec	42
	Tempo di avviamento ammissibile / ART					
28	100% Un				sec	24
29	80% Un				sec	37
Curva di coppia / Speed-torque values						
30	Coppia nominale / Rated Torque				Nm	640,89
31	Ca/Cn - LRT/FLT				%	195
32	Cmax/Cn - BDT/FLT				%	310
33						
34						
35						
Varie / Other						
36						
37						
38						
39						

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6316 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6316 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	6200
47	Carico assiale max / Max axial load	N	2200
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	1816
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	2,4519
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	84
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,80
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM63
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Impianto / Plant	-
ITEM	-
Conferma ordine / Acknowledgment	-
Numero di serie / Serial Number	-
Motore / Motor	E3AB30 315LC 2
Potenza nominale / Rated power	200,00 kW
Poli / Pole	2
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current	338,57 A
Velocità / Speed	2980 rpm
Coppia / Torque	640,89 Nm

COPPIA - TORQUECORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AB30 315LC 2**
Potenza nominale / Rated power 200,00 kW
Poli / Pole 2
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 338,57 A
Velocità / Speed 2980 rpm
Coppia / Torque 640,89 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un - - - CORRENTE - CURRENT 80% Un




Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 315LC 2	
Potenza nominale / Rated power	200,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	338,57	A
Velocità / Speed	2980	rpm
Coppia / Torque	640,89	Nm




Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 25 January 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer	-	
Ordine cliente / Customer order	-	
Impianto / Plant	-	
ITEM	-	
Conferma ordine / Acknowledgment	-	
Numero di serie / Serial Number	-	
Motore / Motor	E3AB30 315LC 2	
Potenza nominale / Rated power	200,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	338,57	A
Velocità / Speed	2980	rpm
Coppia / Torque	640,89	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AB30 315LC 2	
Potenza nominale / Rated power	200,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	338,57	A
Velocità / Speed	2980	rpm
Coppia / Torque	640,89	Nm

— COLD (100% Un)
 — HOT (100% Un)
 - - - COLD (80% Un)
 - - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method