


# PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AB3004137B50D41100

Catalog No: E3AB3004137B50D41100

Made in Italy E3AB30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 11,00kW,  
3 phase, 1476 RPM, D400/Y690V 50Hz, 132ML Frame B5, 4 Poles, IC411, Higher Output Motor



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E





### Nameplate Specifications

Output HP	15 Hp	Output KW	11.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	20.7 A	Speed	1476 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	91.4 %	Power Factor	0.84
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	132ML	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6308
Opp Drive End Bearing Size	6308	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

### Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	728.00 mm	Frame Length	365.00 mm
Shaft Diameter	38.000 mm	Shaft Extension	80 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B5A04E8133001B01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE
ECO	APPROVED BY	DATE
ECO DESCRIPTION		

TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)  
 TOLERANCES: ±2  
 \* TOLERANCES: ±0.8  
 DIMENSIONS ARE IN mm  
 ACCORDING TO IEC 60072

DRAWN BY	LP
DATE	20/10/2021
APPROVED BY	MG
DATE	21/10/2021
REFERENCE	

DESCRIPTION

**Motor A132 LA/LB (L) B5 Simplified**

COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.

SERIAL NUMBER

FIRST ANGLE PROJECTION

SIZE **A4**

DRAWING NUMBER **B5A04E8133001B01**

SHEET 1 OF 2

Schema di collegamento - *Connection diagram*  
Schemas de branchement - *Schaltplän*  
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004  
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse  
*Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe* - Motores trifásico una velocidad**



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red  
Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

<b>Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i></b>		
<b>Marcatura <i>Marking</i></b>	<b>No. morsetti <i>terminals</i></b>	<b>Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i></b>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i> )	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i> )	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i> )	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i> )	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i> )	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i> )	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i> )	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i> )	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i> )	2	
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i> )	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i> )	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i> )	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[\*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(\*\*) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC  
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	CEMP
Offerta / Offer	: 2021.
Impianto / Plant	-


**DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA**

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex db IIB T4 Gb	IP55
Ex db IIB Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

**DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA**

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AB30 132ML 4
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B5
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
<b>Dati nominali / Rated data</b>			
7	Poli / Pole	n°	4
8	Potenza nominale / Rated power	kW	11,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	20,66
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	1476
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
<b>Performances elettriche / Electrical performances</b>			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	1476
19	Corr. / Curr.	A	20,66
20	Rend / Eff	%	91,4
21	cos φ	-	0,84
<b>Performances all'avviamento / Starting performances</b>			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	735
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,47
Tempo a rotore bloccato / LRWT			
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	9
25	(A freddo / Cold)	sec	24
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	14
27	(A freddo / Cold)	sec	38
Tempo di avviamento ammissibile / ART			
28	100% Un	sec	21
29	80% Un	sec	33
<b>Curva di coppia / Speed-torque values</b>			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	71,17
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	240
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	320
33			
34			
35			
<b>Varie / Other</b>			
36			
37			
38			
39			


<b>Servizio / Duty</b>			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
<b>Cuscinetti / Bearings</b>			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6308 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6308 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	1910
47	Carico assiale max / Max axial load	N	590
48	Tipo grasso / Grease type		LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
<b>Caratteristiche meccaniche / mechanical specification</b>			
51	Massa / Mass	kg	145,4
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0428
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	65
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
<b>Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting</b>			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM32
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
<b>Ausiliari - Auxiliaries</b>			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparazione per SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI  
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 132ML 4</b>	
Potenza nominale / Rated power	11,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	20,66	A
Velocità / Speed	1476	rpm
Coppia / Torque	71,17	Nm

— COPPIA - TORQUE    — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method




**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)**  
**TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 132ML 4</b>	
Potenza nominale / Rated power	11,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	20,66	A
Velocità / Speed	1476	rpm
Coppia / Torque	71,17	Nm

— COPPIA - TORQUE	— CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un	- - - CORRENTE - CURRENT 80% Un




Valori calcolati - Data obtained by calculation method



**CURVE CARATTERISTICHE  
PERFORMANCE CURVES**

Cliente / Customer CEMP  
 Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
 Numero d'offerta / Offer Number 2021.  
 -

**Motore / Motor E3AB30 132ML 4**  
 Potenza nominale / Rated power 11,00 kW  
 Poli / Pole 4  
 Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz  
 Corrente / Rated current 20,66 A  
 Velocità / Speed 1476 rpm  
 Coppia / Torque 71,17 Nm




Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO  
THERMAL WITHSTAND CURVE**

Cliente / Customer	CEMP
Impianto / Plant	-
<b>ITEM</b>	-
Numero d'offerta / Offer Number	2021.
	-

<b>Motore / Motor</b>	<b>E3AB30 132ML 4</b>	
Potenza nominale / Rated power	11,00	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	20,66	A
Velocità / Speed	1476	rpm
Coppia / Torque	71,17	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method

**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)**  
**THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)**

Cliente / Customer CEMP

Impianto / Plant -  
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number 2021.  
-

**Motore / Motor E3AB30 132ML 4**

Potenza nominale / Rated power 11,00 kW

Poli / Pole 4


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 20,66 A

Velocità / Speed 1476 rpm

Coppia / Torque 71,17 Nm

— COLD (100% Un)    — HOT (100% Un)    - - - COLD (80% Un)    - - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method