

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3002075B35S41100

Catalog No: E3AC3002075B35S41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 0,55kW,
3 phase, 2808 RPM, D230/Y400V 50Hz, 71B Frame B35, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications


Phase	3	Output HP	0.7375621 Hp
Output KW	0.55 kW	Voltage	230/400 V
Speed	2808 rpm	Service Factor	1
Frame	71B	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Efficiency	77.8 %	Ambient Temperature	40 °C
Frequency	50 Hz	Power Factor	0.83
Duty	S1	Insulation Class	F
Drive End Bearing Size	6203	Opp Drive End Bearing Size	6203
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B35	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz	Opp Drive End Bearing	Zz
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	311.00 mm	Frame Length	112.00 mm
Shaft Diameter	14.000 mm	Shaft Extension	30 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A048070001D01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:10/10/2023

DETAIL B
SCALE 1 : 1




Technical drawing of a mechanical component, likely a pump or motor housing, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 276
- Distance from left edge to center of circular feature: 106
- Distance from center of circular feature to right edge: 24
- Top flange thickness: 6.5
- Internal step thickness: 3.5
- Thread specification: M25
- Feature label: B
- Overall height: 110
- Bottom flange diameter: $\varnothing 140$
- Internal vertical distance: 112
- Bottom flange thickness: 11
- Distance from left edge to start of internal feature: 30
- Distance from start of internal feature to center of circular feature: 45*
- Distance from center of circular feature to right edge: 90*
- Internal hole diameter: $\varnothing 7$

Side View Dimensions:

- Overall height: 160
- Internal hole diameter: $\varnothing 110\ j6$
- Feature label: A



N.B.
Dimensions in mm. according to IEC 60072
Tolerances where not differently marked $\pm 2\text{mm}$.
* Tolerances ± 0.8

Dimensions in mm
Tolerances allowed

0

cemp
Flameproof
Motors

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Offerta / Offer
Impianto / Plant

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 5%	

Ex db IIC T4 Gb	IP55
Ex db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		AC30r 71B 2
3	Numero di serie / Serial Number		
4	Forma costruttiva / Shape		B35
5	Certificato / Certificate	TUV IT	14ATEX050X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	2
8	Potenza nominale / Rated power	kW	0,55
9	Corrente nominale / Rated current	A	1,22
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	2808
11	Collegamento / Winding connection		Y
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	2808
19	Corr. / Curr.	A	1,22
20	Rend / Eff	%	77,8
21	cos φ	-	0,83
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	530
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,78
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	10
25	(A freddo / Cold)	sec	22
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	15
27	(A freddo / Cold)	sec	35
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	19
29	80% Un	sec	30
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	1,87
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	310
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	350
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6203 ZZ
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6203 ZZ
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	450
47	Carico assiale max / Max axial load	N	140
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	19
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0004
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	76
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	1xM25
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			


Documento preliminare - Preliminary data sheet

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	AC30r 71B 2	
Potenza nominale / Rated power	0,55	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	1,22	A
Velocità / Speed	2808	rpm
Coppia / Torque	1,87	Nm

COPPIA - TORQUECORRENTE - CURRENT



CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -

Impianto / Plant -

ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

AC30r 71B 2

Potenza nominale / Rated power 0,55 kW


Poli / Pole 2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 1,22 A

Velocità / Speed 2808 rpm

Coppia / Torque 1,87 Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22

CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES

Ciente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

Motore / Motor

AC30r 71B 2

Potenza nominale / Rated power

0,55

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

1,22

A

Velocità / Speed


2808

rpm

Coppia / Torque

1,87

Nm




Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor	AC30r 71B 2	
Potenza nominale / Rated power	0,55	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	1,22	A
Velocità / Speed	2808	rpm
Coppia / Torque	1,87	Nm



CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -

Impianto / Plant -
ITEM -


Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

AC30r 71B 2

Potenza nominale / Rated power	0,55	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	1,22	A
Velocità / Speed	2808	rpm
Coppia / Torque	1,87	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 28-gen-22