

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3002169B35D41100

Catalog No: E3AC3002169B35D41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 22,00kW,
3 phase, 2963 RPM, D400/Y690V 50Hz, 160LB Frame B35, 2 Poles, IC411, Higher Output Motor



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E


Nameplate Specifications

Phase	3	Output HP	30.0 Hp
Output KW	22.0 kW	Voltage	400/690 V
Speed	2963 rpm	Service Factor	1
Frame	160LB	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Efficiency	92.7 %	Ambient Temperature	40 °C
Frequency	50 Hz	Power Factor	0.88
Duty	S1	Insulation Class	F
Drive End Bearing Size	6309	Opp Drive End Bearing Size	6309
UL	No	CSA	Yes
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B35	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	933.00 mm	Frame Length	420.00 mm
Shaft Diameter	42.000 mm	Shaft Extension	110 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04E8160001D01



This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:10/10/2023



SECTION A-A
SCALE 1 : 3



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.



CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8 DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	DRAWN BY	REGAL™ cemp			
ECO	APPROVED BY	DATE		LP				DATE
ECO DESCRIPTION				APPROVED BY	DP	DESCRIPTION Motor A160 LA/LB (L) B35 IE3		
COPYRIGHT CEMP Srl ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.				DATE	27/12/2016			
			SERIAL NUMBER	REFERENCE	FIRST ANGLE PROJECTION		SIZE A4	DRAWING NUMBER B3A04E8160001D01


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Offerta / Offer
Impianto / Plant

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIC T4 Gb	IP55
Ex-db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AC30 160LB 2
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B35
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	2
8	Potenza nominale / Rated power	kW	22,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	38,75
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	2963
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
Carico / Load		4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	2963
19	Corr. / Curr.	A	38,75
20	Rend / Eff	%	92,7
21	cos φ	-	0,88
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	785
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,44
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	6
25	(A freddo / Cold)	sec	19
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	9
27	(A freddo / Cold)	sec	30
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	17
29	80% Un	sec	26
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	70,90
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	210
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	340
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6309 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6309 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	2470
47	Carico assiale max / Max axial load	N	750
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	245,2
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0808
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	76
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM32
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -

Impianto / Plant -

ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

E3AC30 160LB 2

Potenza nominale / Rated power 22,00 kW

Poli / Pole 2


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 38,75 A

Velocità / Speed 2963 rpm

Coppia / Torque 70,90 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -

Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number -
-

Motore / Motor

E3AC30 160LB 2

Potenza nominale / Rated power 22,00 kW

Poli / Pole 2


Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz

Corrente / Rated current 38,75 A

Velocità / Speed 2963 rpm

Coppia / Torque 70,90 Nm


— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un - - - CORRENTE - CURRENT 80% Un



Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer	-	
Impianto / Plant	-	
ITEM	-	
Numero d'offerta / Offer Number	-	
	-	
Motore / Motor	E3AC30 160LB 2	
Potenza nominale / Rated power	22,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	38,75	A
Velocità / Speed	2963	rpm
Coppia / Torque	70,90	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method

Data / Date 25 January 2022

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -


Impianto / Plant -
ITEM -

Numero d'offerta / Offer Number -
-

Motore / Motor

E3AC30 160LB 2

Potenza nominale / Rated power	22,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	38,75	A
Velocità / Speed	2963	rpm
Coppia / Torque	70,90	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

-

Motore / Motor

E3AC30 160LB 2

Potenza nominale / Rated power

22,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

38,75

A

Velocità / Speed

2963


rpm

Coppia / Torque

70,90

Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - - COLD (80% Un) - - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method