

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3AC3004135B35D41100

Catalog No: E3AC3004135B35D41100

Made in Italy E3AC30 Series, General Purpose Low Voltage IEC motor IE3, Flameproof, 7,50kW,
3 phase, 1462 RPM, D400/Y690V 50Hz, 132M Frame B35, 4 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2023 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications


Phase	3	Output HP	10.0 Hp
Output KW	7.5 kW	Voltage	400/690 V
Speed	1462 rpm	Service Factor	1
Frame	132M	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Efficiency	90.4 %	Ambient Temperature	40 °C
Frequency	50 Hz	Power Factor	0.83
Duty	S1	Insulation Class	F
Drive End Bearing Size	6308	Opp Drive End Bearing Size	6308
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications


Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B35	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	Zz C3	Opp Drive End Bearing	Zz C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	728.00 mm	Frame Length	365.00 mm
Shaft Diameter	38.000 mm	Shaft Extension	80 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B3A04E8133001D01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:10/10/2023



DETAIL B
SCALE 1 : 1



Earth Terminal
suitable for cable
section 2.5-35mm²



SECTION A-A
SCALE 1 : 3



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8 DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	DRAWN BY LP	REGAL™ cemp			
ECO	APPROVED BY	DATE		DATE 20/12/2021				
ECO DESCRIPTION				APPROVED BY LC	DESCRIPTION Motor A132 LA/LB (L) B35 Simplified			
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.			DATE 21/12/2021					
			SERIAL NUMBER	REFERENCE				
			FIRST ANGLE PROJECTION		SIZE A4	DRAWING NUMBER B3A04E8133001D01	SHEET 1 OF 2	


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking</i> (IEC60034-8)		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed)</i> [*]
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed)</i> [*]
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch</i> (**)
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch</i> (**)
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch</i> (**)
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer
Ordine cliente / Customer order
Item

Conferma ordine / Acknowledgment : N° -
Impianto / Plant -

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II2G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V ± 5%	

Ex-db IIC T4 Gb	IP55
Ex-db IIC Gb	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz ± 2%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		01
2	Motore tipo / Motor type		E3AC30 132M 4
3	Numero di serie / Serial Number		-
4	Forma costruttiva / Shape		B35
5	Certificato / Certificate	TÜV CY	17 ATEX 0205845 X
6	Altro certificato / Other certificate		
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	4
8	Potenza nominale / Rated power	kW	7,50
9	Corrente nominale / Rated current	A	14,43
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	1462
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
	Carico / Load	4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	1462
19	Corr. / Curr.	A	14,43
20	Rend / Eff	%	90,4
21	cos φ	-	0,83
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	680
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,47
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	5
25	(A freddo / Cold)	sec	12
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	7
27	(A freddo / Cold)	sec	18
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	10
29	80% Un	sec	16
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	48,99
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	210
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	270
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6308 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6308 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	1910
47	Carico assiale max / Max axial load	N	590
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	145,4
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0428
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	65
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry		2xM32
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	-
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

Documento preliminare - Preliminary data sheet

MOD. 803

Prepared by : GC

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0

Data / Date 19 October 2022

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -


Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

E3AC30 132M 4

Potenza nominale / Rated power	7,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	14,43	A
Velocità / Speed	1462	rpm
Coppia / Torque	48,99	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AC30 132M 4**
Potenza nominale / Rated power 7,50 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 14,43 A
Velocità / Speed 1462 rpm
Coppia / Torque 48,99 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT
- - - COPPIA - TORQUE 80% Un - - - CORRENTE - CURRENT 80% Un




Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 132M 4	
Potenza nominale / Rated power	7,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	14,43	A
Velocità / Speed	1462	rpm
Coppia / Torque	48,99	Nm




Valori calcolati - Data obtained by calculation method

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	E3AC30 132M 4	
Potenza nominale / Rated power	7,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	14,43	A
Velocità / Speed	1462	rpm
Coppia / Torque	48,99	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor **E3AC30 132M 4**
Potenza nominale / Rated power 7,50 kW
Poli / Pole 4
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency 400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current 14,43 A
Velocità / Speed 1462 rpm
Coppia / Torque 48,99 Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method