

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TI3004095B50S41100

Catalog No: E3TI3004095B50S41100

Made in Italy TCI Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Safe Area, 1,50 kW, 3 phase,
1441 RPM, D230/Y400V 50Hz, 90L Frame B5, 4 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E


Nameplate Specifications

Output HP	2 Hp	Output KW	1.5 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	230/400 V
Current	3.2 A	Speed	1441 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	85.6 %	Power Factor	0.78
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	90L	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6205	Opp Drive End Bearing Size	6205
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1		

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	4	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B5	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	2z-C3	Opp Drive End Bearing	2z-C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	332.00 mm	Frame Length	153.00 mm
Shaft Diameter	24.000 mm	Shaft Extension	50 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B5A04T8090001B01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022




CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

DOUBLE SEAL CABLE GLAND TYPE RAD.0 NIKEL M16 FOR ARMoured
CABLE INT. DIAM. 4-10MM (2 PIECES)
DOUBLE SEAL CABLE GLAND TYPE RAD.2 NIKEL M25 FOR ARMoured
CABLE INT. DIAM. 8-18MM (2 PIECES)

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

TCI 90S 4 B5 3F 400D/690S/50 1,10
ITEM 10QCC30AP001 or 10QCC30AP002

DRAWING REVISION 1	REVISION BY TN	DATE 20/04/2022	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2 * TOLERANCES: ±0.8 DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	DRAWN BY TN	REGAL™ cemp			
ECO	APPROVED BY LP	DATE 21/04/2022		DATE 25/10/2021	DESCRIPTION Motor 90 TC (L) B5			
ECO DESCRIPTION				APPROVED BY LP				
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.			DATE 26/10/2021	DESCRIPTION				
			SERIAL NUMBER					REFERENCE
						FIRST ANGLE PROJECTION		SIZE A4

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione		Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

	IP55
	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity				01
2	Motore tipo / Motor type				TCI 90L4
3	Numero di serie / Serial Number				
4	Forma costruttiva / Shape				B5
5					
6					
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole			n°	4
8	Potenza nominale / Rated power			kW	1,50
9	Corrente nominale / Rated current			A	3,28
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	1441
11	Collegamento / Winding connection				Y
12	Isolamento / Insulation class				F
13	Sovratemperatura / Temperature rise				DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411
15	Fattore di servizio / Service factor				1
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances					
	Carico / Load		4/4	3/4	2/4
18	Giri / Speed	1/min	1441	1456	1473
19	Corr. / Curr.	A	3,28	2,64	2,30
20	Rend / Eff	%	85,6	86,9	85,2
21	cos φ	-	0,77	0,71	0,55
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC			%	735
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,65
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	8
25	(A freddo / Cold)			sec	17
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	13
27	(A freddo / Cold)			sec	26
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un			sec	15
29	80% Un			sec	23
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	9,94
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	320
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	350
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6205 ZZ
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6205 ZZ
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	589
47	Carico assiale max / Max axial load	N	312
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	30
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0043
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	61
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	1,60
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	2xM20+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

Documento preliminare - Preliminary data sheet

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -


Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 90L4

Potenza nominale / Rated power	1,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	3,28	A
Velocità / Speed	1441	rpm
Coppia / Torque	9,94	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 24-feb-22

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)


Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 90L4

Potenza nominale / Rated power	1,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	3,28	A
Velocità / Speed	1441	rpm
Coppia / Torque	9,94	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document


Data / Date 24-feb-22

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 90L4	
Potenza nominale / Rated power	1,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	3,28	A
Velocità / Speed	1441	rpm
Coppia / Torque	9,94	Nm



CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE


Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 90L4

Potenza nominale / Rated power	1,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	3,28	A
Velocità / Speed	1441	rpm
Coppia / Torque	9,94	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 24-feb-22


CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Ciente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 90L4	
Potenza nominale / Rated power	1,50	kW
Poli / Pole	4	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	3,28	A
Velocità / Speed	1441	rpm
Coppia / Torque	9,94	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - - COLD (80% Un) - - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 24-feb-22