

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TI3002311B30D41100

Catalog No: E3TI3002311B30D41100

Made in Italy TCI Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Safe Area, 110,00 kW, 3 phase,
2983 RPM, D400/Y690V 50Hz, 315S Frame B3, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	150 Hp	Output KW	110.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	186.4 A	Speed	2983 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	95.3 %	Power Factor	0.89
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	315S	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6316	Opp Drive End Bearing Size	6316
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1	Efficiency Class	IE3



Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	C3	Opp Drive End Bearing	C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	1176.00 mm	Frame Length	729.00 mm
Shaft Diameter	65.000 mm	Shaft Extension	140 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a	Outline Drawing	B3A04T8315001A01

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

EARTH TERMINAL
SUITABLE FOR CABLE
SECTION 10-70MM2



DETAIL B



SECTION A-A
SCALE 1 : 2.5




Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.



CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION		REVISION BY		DATE		TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		DRAWN BY		REGALTM cemp									
1		TN		13/05/2022		TOLERANCES: ±2		TN											
ECO		APPROVED BY		DATE		* TOLERANCES: ±0.8		DATE											
		LP		16/05/2022		DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072		01/12/2021		DESCRIPTION									
ECO DESCRIPTION								APPROVED BY		Motor 315 2P TC (S/M) B3									
								LP											
								DATE											
								02/12/2021											
COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.						SERIAL NUMBER		REFERENCE											
										FIRST ANGLE PROJECTION				SIZE		DRAWING NUMBER		SHEET	
														A4		B3A04T8315001A01		1 OF 2	

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión



DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order : -	
Item : -	

Conferma ordine / Acknowledgment : N° -	
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione		Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

	IP55
	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity				01
2	Motore tipo / Motor type				TCI 315S2
3	Numero di serie / Serial Number				
4	Forma costruttiva / Shape				B3
5					
6					
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole			n°	2
8	Potenza nominale / Rated power			kW	110,00
9	Corrente nominale / Rated current			A	186,37
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	2983
11	Collegamento / Winding connection				D
12	Isolamento / Insulation class				F
13	Sovratemperatura / Temperature rise				DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411
15	Fattore di servizio / Service factor				1
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances					
Carico / Load		4/4	3/4	2/4	
18	Giri / Speed	1/min	2983	2985	2990
19	Corr. / Curr.	A	186,37	143,81	105,20
20	Rend / Eff	%	95,3	95,3	94,0
21	cos φ	-	0,90	0,87	0,80
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC			%	690
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,26
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	8
25	(A freddo / Cold)			sec	27
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	13
27	(A freddo / Cold)			sec	43
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un			sec	24
29	80% Un			sec	37
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	352,16
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	170
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	304
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty		
40	Servizio / Duty type	- S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-
43	Tempo ciclo / Time	-
Cuscinetti / Bearings		
44	Cuscinetto ant / DE bearing	- 6316 C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	- 6316 C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N 5601
47	Carico assiale max / Max axial load	N 3679
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h 1000
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr 38
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification		
51	Massa / Mass	kg 963
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2 2,1990
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A) 84
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14 A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec 2,80
56		
57		
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting		
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423 2xM63+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle	STD
65	Colore finale / Final colour	RAL 5010
66		
67		
68		
69		
70		
71		
Ausiliari - Auxiliaries		
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing -
74	Scaldiglie / Heaters	V / W -
75	Preparation for SPM sensor	-
76	Pressacavi / Cable glands	-
77		

Documento preliminare - Preliminary data sheet




CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI **TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM**

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 315S2	
Potenza nominale / Rated power	110,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	186,37	A
Velocità / Speed	2983	rpm
Coppia / Torque	352,16	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21




CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta) TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 315S2

Potenza nominale / Rated power	110,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	186,37	A
Velocità / Speed	2983	rpm
Coppia / Torque	352,16	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21




CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor
TCI 315S2

Potenza nominale / Rated power	110,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	186,37	A
Velocità / Speed	2983	rpm
Coppia / Torque	352,16	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21




CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 315S2	
Potenza nominale / Rated power	110,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	186,37	A
Velocità / Speed	2983	rpm
Coppia / Torque	352,16	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21




CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 315S2	
Potenza nominale / Rated power	110,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	186,37	A
Velocità / Speed	2983	rpm
Coppia / Torque	352,16	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - - COLD (80% Un) - - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21