

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TI3006223B30D41100

Catalog No: E3TI3006223B30D41100

Made in Italy TCI Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Safe Area, 30,00 kW, 3 phase,
987 RPM, D400/Y690V 50Hz, 225MA Frame B3, 6 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

Nameplate Specifications

Output HP	40 Hp	Output KW	30.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	55.9 A	Speed	987 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	92.9 %	Power Factor	0.83
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	225MA	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Thermal Protection	No Protection	Ambient Temperature	40 °C
Drive End Bearing Size	6313	Opp Drive End Bearing Size	6213
UL	No	CSA	No
CE	Yes	IP Code	IP55
Number of Speeds	1	Efficiency Class	IE3

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	6	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B3	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	C3	Opp Drive End Bearing	C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	862.00 mm	Frame Length	425.00 mm
Shaft Diameter	60.000 mm	Shaft Extension	140 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B3A04T8220011A01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022


Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplan*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch (**)</i>
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(**) U nominale - *U rated* = 250V



Foglio dati per motori elettrici asincroni trifasi : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Ordine cliente / Customer order	-
Item	-

Conferma ordine / Acknowledgment	: N° -
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione		Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.	-20 °C	
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

	IP55
	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity		-
2	Motore tipo / Motor type		TCI 225MA6
3	Numero di serie / Serial Number		
4	Forma costruttiva / Shape		B3
5			
6			
Dati nominali / Rated data			
7	Poli / Pole	n°	6
8	Potenza nominale / Rated power	kW	30,00
9	Corrente nominale / Rated current	A	55,90
10	Velocità nominale / Full Load speed	1/min	987
11	Collegamento / Winding connection		D
12	Isolamento / Insulation class		F
13	Sovratemperatura / Temperature rise		DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type		IC411
15	Fattore di servizio / Service factor		1
16			
17	Classe di rendimento / Efficiency level	IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances			
	Carico / Load	4/4	3/4
18	Giri / Speed	1/min	987
19	Corr. / Curr.	A	55,90
20	Rend / Eff	%	92,9
21	cos φ	-	0,83
Performances all'avviamento / Starting performances			
22	Ia/In - LRC/FLC	%	680
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor		0,44
	Tempo a rotore bloccato / LRWT		
24	100% Un (A caldo / Warm)	sec	10
25	(A freddo / Cold)	sec	22
26	80% Un (A caldo / Warm)	sec	15
27	(A freddo / Cold)	sec	35
	Tempo di avviamento ammissibile / ART		
28	100% Un	sec	19
29	80% Un	sec	30
Curva di coppia / Speed-torque values			
30	Coppia nominale / Rated Torque	Nm	290,30
31	Ca/Cn - LRT/FLT	%	210
32	Cmax/Cn - BDT/FLT	%	280
33			
34			
35			
Varie / Other			
36			
37			
38			
39			

Servizio / Duty		
40	Servizio / Duty type	- S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	- -
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	- -
43	Tempo ciclo / Time	- -
Cuscinetti / Bearings		
44	Cuscinetto ant / DE bearing	- 6313 C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	- 6213 C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N 4646
47	Carico assiale max / Max axial load	N 3514
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h 10000
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr 24
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification		
51	Massa / Mass	kg 374
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2 0,8966
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A) 70
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14 A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec 2,20
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting		
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423 2xM40+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle	STD
65	Colore finale / Final colour	RAL 5010
66		
67		
68		
69		
70		
71		
Ausiliari - Auxiliaries		
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing -
74	Scaldiglie / Heaters	V / W -
75	Preparation for SPM sensor	-
76	Pressacavi / Cable glands	-
77		

Documento preliminare - Preliminary data sheet

Prepared by : MP

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0


Data / Date 1 February 2021

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -
 Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 225MA6	
Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	55,90	A
Velocità / Speed	987	rpm
Coppia / Torque	290,30	Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta) TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)


Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 225MA6

Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	55,90	A
Velocità / Speed	987	rpm
Coppia / Torque	290,30	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21

CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES


Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor

TCI 225MA6

Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	55,90	A
Velocità / Speed	987	rpm
Coppia / Torque	290,30	Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21




CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -
Ordine cliente / Customer order -
Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor	TCI 225MA6	
Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	55,90	A
Velocità / Speed	987	rpm
Coppia / Torque	290,30	Nm



CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta) THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)


Cliente / Customer -
 Ordine cliente / Customer order -
 Impianto / Plant -
ITEM -

Conferma ordine / Acknowledgment -
 Numero di serie / Serial Number -

Motore / Motor
TCI 225MA6

Potenza nominale / Rated power	30,00	kW
Poli / Pole	6	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	55,90	A
Velocità / Speed	987	rpm
Coppia / Torque	290,30	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
 Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 01-feb-21