

# PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TN3002283B35D41100

Catalog No: E3TN3002283B35D41100

Made in Italy TCN Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Increased Safety, 75,00 kW,  
3 phase, 2982 RPM, D400/Y690V 50Hz, 280S Frame B35, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

### Nameplate Specifications

|                            |         |                        |                             |
|----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Output HP                  | 100 Hp  | Output KW              | 75.0 kW                     |
| Frequency                  | 50 Hz   | Voltage                | 400/690 V                   |
| Current                    | 126.5 A | Speed                  | 2982 rpm                    |
| Service Factor             | 1       | Phase                  | 3                           |
| Efficiency                 | 94.8 %  | Power Factor           | 0.9                         |
| Duty                       | S1      | Insulation Class       | F                           |
| Frame                      | 280S    | Enclosure              | Totally Enclosed Fan Cooled |
| Ambient Temperature        | 40 °C   | Drive End Bearing Size | 6314                        |
| Opp Drive End Bearing Size | 6314    | UL                     | No                          |
| CSA                        | No      | CE                     | Yes                         |
| IP Code                    | IP55    | Number of Speeds       | 1                           |




### Technical Specifications

|                       |               |                       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Electrical Type       | Squirrel Cage | Starting Method       | Direct On Line   |
| Poles                 | 2             | Rotation              | Bi-Directional   |
| Mounting              | B35           | Motor Orientation     | Horizontal       |
| Drive End Bearing     | C3            | Opp Drive End Bearing | C3               |
| Frame Material        | Cast Iron     | Shaft Type            | Keyed            |
| Overall Length        | 1060.00 mm    | Frame Length          | 549.00 mm        |
| Shaft Diameter        | 65.000 mm     | Shaft Extension       | 140 mm           |
| Assembly/Box Mounting | Top           |                       |                  |
| Connection Drawing    | SC-01-T-1v-1a | Outline Drawing       | B3A04T8285001D01 |

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022

EARTH TERMINAL  
SUITABLE FOR CABLE  
SECTION 10-70MM2


DETAIL B



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.

CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                |             |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DRAWING REVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REVISION BY | DATE       | TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)<br>TOLERANCES:   ±2<br>* TOLERANCES:   ±0.8<br><br>DIMENSIONS ARE IN mm<br>ACCORDING TO IEC 60072 | DRAWN BY    | <div><div>REGAL<sup>TM</sup></div><div>cemp</div></div> <div>DESCRIPTION</div> <div>Motor 280 2P TC (S) B35</div> |                           |                                                                                       |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TN          | 12/05/2022 |                                                                                                                                | TN          |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
| ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APPROVED BY | DATE       |                                                                                                                                | DATE        |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LP          | 13/05/2022 |                                                                                                                                | 26/11/2021  |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
| ECO DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                | APPROVED BY | DRAWING NUMBER                                                                                                    |                           |                                                                                       |        |
| COPYRIGHT CEMP Srl. ALL RIGHTS RESERVED.<br>PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE<br>PROPERTY OF CEMP Srl. ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY<br>INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED,<br>BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED<br>TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT<br>AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL<br>BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN<br>RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS. |             |            | LP                                                                                                                             |             |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            | DATE                                                                                                                           | 29/11/2021  |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            | SERIAL NUMBER                                                                                                                  | REFERENCE   |                                                                                                                   |                           |                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                |             |                                                                                                                   | FIRST ANGLE<br>PROJECTION |  | SIZE   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                                                                                                                                |             | A4                                                                                                                | B3A04T8285001D01          |                                                                                       | 1 OF 2 |


Schema di collegamento - *Connection diagram*  
Schemas de branchement - *Schaltplan*  
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004  
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse  
*Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe* - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

| Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i> |                                  |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcatura<br><i>Marking</i>                                                     | No. morsetti<br><i>terminals</i> | Morsetto ausiliare per:<br><i>Additional terminal for:</i>                                       |
| TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i> )                                          | 2                                | Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>                          |
| TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i> )                                          | 2                                | Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>                          |
| R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i> )                                       | 3                                | Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>                                  |
| R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i> )                                      | 3                                |                                                                                                  |
| R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i> )                                     | 3                                |                                                                                                  |
| R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i> )                                        | 3                                | Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>                             |
| R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i> )                                      | 3                                |                                                                                                  |
| TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i> )                                            | 2                                | Protettore bimetallico normalmente chiuso -<br><i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>    |
| TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                | Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso -<br><i>NC brake bi-metallic switch (**)</i> |
| TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                |                                                                                                  |
| TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i> )                                            | 2                                | Protettore bimetallico normalmente aperto -<br><i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>      |
| TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                |                                                                                                  |
| HE1- HE2                                                                        | 2                                | Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>                                                    |
| U1 - U2                                                                         | 2                                | Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>                        |
| U - V - W                                                                       | 2                                | Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>                          |
| colori secondo schema del produttore -<br><i>colours according manufacturer</i> | 9                                | Encoder                                                                                          |
| CA1 - CA2                                                                       | 2                                | Condensatore - <i>Capacitor</i>                                                                  |
| PE                                                                              | 1                                | Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>                                                         |

[\*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(\*\*) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC  
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Cliente / Customer | - |
| Offerta / Offer    | - |
| Impianto / Plant   | - |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA**

|                                      |               |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Modo di protezione                   | II3G          | Motore / Frame                  |
| Type of protection                   |               | Scatola morsetti / Terminal box |
| Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.      | -20           | °C                              |
| Umidità relativa / Relative humidity | 90%           |                                 |
| Tensione nominale / Rated Voltage    | 400 V +/- 10% |                                 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ex ec IIB T3 Gc                 | IP55               |
| Ex ec IIB Gc                    | IP55               |
| Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp. | 40 °C              |
| Altitudine / Altitude           | < 1000 mslm / masl |
| Frequenza / Frequency           | 50 Hz +/- 3%       |

**DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA**

|                                                     |                                            |       |        |           |              |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--|
| 1                                                   | Quantità / Quantity                        |       |        |           | 01           |  |
| 2                                                   | Motore tipo / Motor type                   |       |        |           | TCN 280S2    |  |
| 3                                                   | Numero di serie / Serial Number            |       |        |           |              |  |
| 4                                                   | Forma costruttiva / Shape                  |       |        |           | B35          |  |
| 5                                                   | Certificato / Certificate                  |       |        | TÜV IT    | 20 ATEX 103X |  |
| 6                                                   |                                            |       |        |           |              |  |
| Dati nominali / Rated data                          |                                            |       |        |           |              |  |
| 7                                                   | Poli / Pole                                |       |        | n°        | 2            |  |
| 8                                                   | Potenza nominale / Rated power             |       |        | kW        | 75,00        |  |
| 9                                                   | Corrente nominale / Rated current          |       |        | A         | 126,47       |  |
| 10                                                  | Velocità nominale / Full Load speed        |       |        | 1/min     | 2982         |  |
| 11                                                  | Collegamento / Winding connection          |       |        |           | D            |  |
| 12                                                  | Isolamento / Insulation class              |       |        |           | F            |  |
| 13                                                  | Sovratemperatura / Temperature rise        |       |        |           | DT80K        |  |
| 14                                                  | Raffreddamento / Cooling type              |       |        |           | IC411        |  |
| 15                                                  | Fattore di servizio / Service factor       |       |        |           | 1            |  |
| 16                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 17                                                  | Classe di rendimento / Efficiency level    |       |        | IEC 34-30 | IE3          |  |
| Performances elettriche / Electrical performances   |                                            |       |        |           |              |  |
| Carico / Load                                       |                                            |       | 4/4    | 3/4       | 2/4          |  |
| 18                                                  | Giri / Speed                               | 1/min | 2982   | 2989      | 2992         |  |
| 19                                                  | Corr. / Curr.                              | A     | 126,47 | 98,50     | 73,28        |  |
| 20                                                  | Rend / Eff                                 | %     | 94,8   | 94,8      | 93,8         |  |
| 21                                                  | cos φ                                      | -     | 0,90   | 0,87      | 0,79         |  |
| Performances all'avviamento / Starting performances |                                            |       |        |           |              |  |
| 22                                                  | Ia/In - LRC/FLC                            |       |        | %         | 750          |  |
| 23                                                  | Cosphi a rotore bloccato / LR power factor |       |        |           | 0,35         |  |
|                                                     | Tempo a rotore bloccato / LRWT             |       |        |           |              |  |
| 24                                                  | 100% Un (A caldo / Warm)                   |       |        | sec       | 9            |  |
| 25                                                  | (A freddo / Cold)                          |       |        | sec       | 31           |  |
| 26                                                  | 80% Un (A caldo / Warm)                    |       |        | sec       | 14           |  |
| 27                                                  | (A freddo / Cold)                          |       |        | sec       | 49           |  |
|                                                     | Tempo di avviamento ammissibile / ART      |       |        |           |              |  |
| 28                                                  | 100% Un                                    |       |        | sec       | 27           |  |
| 29                                                  | 80% Un                                     |       |        | sec       | 43           |  |
| Curva di coppia / Speed-torque values               |                                            |       |        |           |              |  |
| 30                                                  | Coppia nominale / Rated Torque             |       |        | Nm        | 240,19       |  |
| 31                                                  | Ca/Cn - LRT/FLT                            |       |        | %         | 175          |  |
| 32                                                  | Cmax/Cn - BDT/FLT                          |       |        | %         | 325          |  |
| 33                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 34                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 35                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| Varie / Other                                       |                                            |       |        |           |              |  |
| 36                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 37                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 38                                                  |                                            |       |        |           |              |  |
| 39                                                  |                                            |       |        |           |              |  |

|                                                                    |                                            |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Servizio / Duty</b>                                             |                                            |                         |             |
| 40                                                                 | Servizio / Duty type                       | -                       | S1          |
| 41                                                                 | Intermittenza / Cyclic duration factor     | -                       | -           |
| 42                                                                 | Avviamenti-ora / Starting-hour             | -                       | -           |
| 43                                                                 | Tempo ciclo / Time                         |                         | -           |
| <b>Cuscinetti / Bearings</b>                                       |                                            |                         |             |
| 44                                                                 | Cuscinetto ant / DE bearing                | -                       | 6314 C3     |
| 45                                                                 | Cuscinetto post / NDE bearing              | -                       | 6314 C3     |
| 46                                                                 | Carico radiale max / Max radial load in X1 | N                       | 4780        |
| 47                                                                 | Carico assiale max / Max axial load        | N                       | 3277        |
| 48                                                                 | Tipo grasso / Grease type                  | LGHP2 SKF or equivalent |             |
| 49                                                                 | Intervallo lubrificazione / Lubrication    | h                       | 1000        |
| 50                                                                 | Quantità grasso / Quantity grease          | gr                      | 26          |
| <b>Caratteristiche meccaniche / mechanical specification</b>       |                                            |                         |             |
| 51                                                                 | Massa / Mass                               | kg                      | 698         |
| 52                                                                 | Momento d'inerzia / Moment of inertia      | kgm2                    | 1,0851      |
| 53                                                                 | Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)    | Lp dB(A)                | 79          |
| 54                                                                 | Vibrazioni / Vibration level               | IEC 34-14               | A           |
| 55                                                                 | Limite norma / Vibration limit             | mm/sec                  | 2,20        |
|                                                                    |                                            |                         |             |
| 56                                                                 |                                            |                         |             |
| 57                                                                 |                                            |                         |             |
| <b>Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting</b> |                                            |                         |             |
| 63                                                                 | Entrata cavi / Cable entry                 | IEC 60423               | 2xM50+1xM16 |
| 64                                                                 | Ciclo verniciatura / Painting cycle        |                         | STD         |
| 65                                                                 | Colore finale / Final colour               | RAL                     | 5010        |
|                                                                    |                                            |                         |             |
| 66                                                                 |                                            |                         |             |
| 67                                                                 |                                            |                         |             |
| 68                                                                 |                                            |                         |             |
| 69                                                                 |                                            |                         |             |
| 70                                                                 |                                            |                         |             |
| 71                                                                 |                                            |                         |             |
| <b>Ausiliari - Auxiliaries</b>                                     |                                            |                         |             |
| 72                                                                 | Sonde termiche / Temperature detector      | winding                 | PTC         |
| 73                                                                 | Sonde termiche / Temperature detector      | bearing                 | -           |
| 74                                                                 | Scaldiglie / Heaters                       | V / W                   | -           |
| 75                                                                 | Preparation for SPM sensor                 |                         | -           |
| 76                                                                 | Pressacavi / Cable glands                  |                         | NO          |
| 77                                                                 |                                            |                         |             |

**Documento preliminare - Preliminary data sheet**

Prepared by : GC

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0

Data / Date

2 May 2022

## CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM


Cliente / Customer -  
Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
Numero d'offerta / Offer Number -

**Motore / Motor**

**TCN 280S2**

|                                            |          |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| Potenza nominale / Rated power             | 75,00    | kW     |
| Poli / Pole                                | 2        |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50 | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 126,47   | A      |
| Velocità / Speed                           | 2982     | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 240,19   | Nm     |

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method  
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)**  
**TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)**

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

**ITEM**

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

**Motore / Motor**

**TCN 280S2**

Potenza nominale / Rated power

75,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

126,47

A

Velocità / Speed


2982

rpm

Coppia / Torque

240,19

Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method  
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

## CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

### Motore / Motor

### TCN 280S2

Potenza nominale / Rated power

75,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

126,47

A

Velocità / Speed


2982

rpm

Coppia / Torque

240,19

Nm




Valori calcolati - Data obtained by calculation method  
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO  
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer -  
Impianto / Plant -  
ITEM -  
Numero d'offerta / Offer Number -

|                                            |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Motore / Motor                             | TCN 280S2 |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 75,00     | kW     |
| Poli / Pole                                | 2         |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50  | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 126,47    | A      |
| Velocità / Speed                           | 2982      | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 240,19    | Nm     |



**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)**  
**THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)**


Ciente / Customer -  
Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
Numero d'offerta / Offer Number -

**Motore / Motor**

**TCN 280S2**

|                                            |          |        |
|--------------------------------------------|----------|--------|
| Potenza nominale / Rated power             | 75,00    | kW     |
| Poli / Pole                                | 2        |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50 | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 126,47   | A      |
| Velocità / Speed                           | 2982     | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 240,19   | Nm     |

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method  
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22