

PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TN3002163B35D41100

Catalog No: E3TN3002163B35D41100

Made in Italy TCN Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Increased Safety, 15,00 kW,
3 phase, 2944 RPM, D400/Y690V 50Hz, 160MC Frame B35, 2 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E


Nameplate Specifications

Output HP	20 Hp	Output KW	15.0 kW
Frequency	50 Hz	Voltage	400/690 V
Current	26.4 A	Speed	2944 rpm
Service Factor	1	Phase	3
Efficiency	91.9 %	Power Factor	0.89
Duty	S1	Insulation Class	F
Frame	160MC	Enclosure	Totally Enclosed Fan Cooled
Ambient Temperature	40 °C	Drive End Bearing Size	6309
Opp Drive End Bearing Size	6209	UL	No
CSA	No	CE	Yes
IP Code	IP55	Number of Speeds	1

Technical Specifications

Electrical Type	Squirrel Cage	Starting Method	Direct On Line
Poles	2	Rotation	Bi-Directional
Mounting	B35	Motor Orientation	Horizontal
Drive End Bearing	2z-C3	Opp Drive End Bearing	2z-C3
Frame Material	Cast Iron	Shaft Type	Keyed
Overall Length	622.00 mm	Frame Length	254.00 mm
Shaft Diameter	42.000 mm	Shaft Extension	110 mm
Assembly/Box Mounting	Top		
Outline Drawing	B3A04T8165001D01	Connection Drawing	SC-01-T-1v-1a



This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022




SECTION A-A
SCALE 1:2



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.



MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

DRAWING REVISION	REVISION BY	DATE	TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) TOLERANCES: ±2	DRAWN BY TN	REGAL™ cemp			
ECO	APPROVED BY	DATE		DATE 9/11/2021				
ECO DESCRIPTION			DIMENSIONS ARE IN mm ACCORDING TO IEC 60072	APPROVED BY LP	DESCRIPTION Motor 160 TC (S) B35			
COPYRIGHT CEMP Srl ALL RIGHTS RESERVED. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED, BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS.				DATE 10/11/2021				
				SERIAL NUMBER				REFERENCE
				FIRST ANGLE PROJECTION		SIZE A4	DRAWING NUMBER B3A04T8165001D01	SHEET 1 OF 2

Schema di collegamento - *Connection diagram*
Schemas de branchement - *Schaltplän*
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse
Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i>		
Marcatura <i>Marking</i>	No. morsetti <i>terminals</i>	Morsetto ausiliare per: <i>Additional terminal for:</i>
TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed)</i> [*]
TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i>)	2	Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed)</i> [*]
R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i>)	3	Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>
R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i>)	3	
R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i>)	3	
R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i>)	3	Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>
R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i>)	3	
TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente chiuso - <i>Normally closed bi-metallic switch</i> (**)
TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso - <i>NC brake bi-metallic switch</i> (**)
TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i>)	2	Protettore bimetallico normalmente aperto - <i>Normally open bi-metallic switch</i> (**)
TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i>)	2	
HE1- HE2	2	Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>
U1 - U2	2	Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>
U - V - W	2	Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>
colori secondo schema del produttore - <i>colours according manufacturer</i>	9	Encoder
CA1 - CA2	2	Condensatore - <i>Capacitor</i>
PE	1	Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>

[*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V(**) U nominale - *U rated* = 250V

FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

Cliente / Customer	-
Offerta / Offer	-
Impianto / Plant	-

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

Modo di protezione	II3G	Motore / Frame
Type of protection		Scatola morsetti / Terminal box
Tem. Amb. Min. / Min Amb. Temp.	-20	°C
Umidità relativa / Relative humidity	90%	
Tensione nominale / Rated Voltage	400 V +/- 10%	

Ex ec IIB T3 Gc	IP55
Ex ec IIB Gc	IP55
Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp.	40 °C
Altitudine / Altitude	< 1000 mslm / masl
Frequenza / Frequency	50 Hz +/- 3%

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

1	Quantità / Quantity				01
2	Motore tipo / Motor type				TCN 160MC2
3	Numero di serie / Serial Number				
4	Forma costruttiva / Shape				B35
5	Certificato / Certificate			TÜV IT	20 ATEX 103X
6					
Dati nominali / Rated data					
7	Poli / Pole			n°	2
8	Potenza nominale / Rated power			kW	15,00
9	Corrente nominale / Rated current			A	26,41
10	Velocità nominale / Full Load speed			1/min	2944
11	Collegamento / Winding connection				D
12	Isolamento / Insulation class				F
13	Sovratemperatura / Temperature rise				DT80K
14	Raffreddamento / Cooling type				IC411
15	Fattore di servizio / Service factor				1
16					
17	Classe di rendimento / Efficiency level			IEC 34-30	IE3
Performances elettriche / Electrical performances					
Carico / Load			4/4	3/4	2/4
18	Giri / Speed	1/min	2944	2963	2976
19	Corr. / Curr.	A	26,41	20,47	14,97
20	Rend / Eff	%	91,9	91,9	91,5
21	cos φ	-	0,89	0,86	0,79
Performances all'avviamento / Starting performances					
22	Ia/In - LRC/FLC			%	825
23	Cosphi a rotore bloccato / LR power factor				0,45
	Tempo a rotore bloccato / LRWT				
24	100% Un (A caldo / Warm)			sec	6
25	(A freddo / Cold)			sec	15
26	80% Un (A caldo / Warm)			sec	9
27	(A freddo / Cold)			sec	24
	Tempo di avviamento ammissibile / ART				
28	100% Un			sec	13
29	80% Un			sec	21
Curva di coppia / Speed-torque values					
30	Coppia nominale / Rated Torque			Nm	48,66
31	Ca/Cn - LRT/FLT			%	220
32	Cmax/Cn - BDT/FLT			%	355
33					
34					
35					
Varie / Other					
36					
37					
38					
39					

Servizio / Duty			
40	Servizio / Duty type	-	S1
41	Intermittenza / Cyclic duration factor	-	-
42	Avviamenti-ora / Starting-hour	-	-
43	Tempo ciclo / Time		-
Cuscinetti / Bearings			
44	Cuscinetto ant / DE bearing	-	6309 ZZ C3
45	Cuscinetto post / NDE bearing	-	6209 ZZ C3
46	Carico radiale max / Max radial load in X1	N	2568
47	Carico assiale max / Max axial load	N	1833
48	Tipo grasso / Grease type	LGHP2 SKF or equivalent	
49	Intervallo lubrificazione / Lubrication	h	-
50	Quantità grasso / Quantity grease	gr	-
Caratteristiche meccaniche / mechanical specification			
51	Massa / Mass	kg	150
52	Momento d'inerzia / Moment of inertia	kgm2	0,0784
53	Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)	Lp dB(A)	76
54	Vibrazioni / Vibration level	IEC 34-14	A
55	Limite norma / Vibration limit	mm/sec	2,20
56			
57			
Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting			
63	Entrata cavi / Cable entry	IEC 60423	2xM32+1xM16
64	Ciclo verniciatura / Painting cycle		STD
65	Colore finale / Final colour	RAL	5010
66			
67			
68			
69			
70			
71			
Ausiliari - Auxiliaries			
72	Sonde termiche / Temperature detector	winding	PTC
73	Sonde termiche / Temperature detector	bearing	-
74	Scaldiglie / Heaters	V / W	-
75	Preparation for SPM sensor		-
76	Pressacavi / Cable glands		NO
77			

Documento preliminare - Preliminary data sheet

Prepared by : GC

Tolleranze secondo - Tolerances according IEC 60034-1

Rev. 0


Data / Date

2 May 2022

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

Cliente / Customer	-
Impianto / Plant	-
ITEM	-
Numero d'offerta / Offer Number	-
Motore / Motor	TCN 160MC2
Potenza nominale / Rated power	15,00 kW
Poli / Pole	2
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50 V - Hz
Corrente / Rated current	26,41 A
Velocità / Speed	2944 rpm
Coppia / Torque	48,66 Nm

— COPPIA - TORQUE — CORRENTE - CURRENT



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

Motore / Motor

TCN 160MC2

Potenza nominale / Rated power

15,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

26,41

A

Velocità / Speed


2944

rpm

Coppia / Torque

48,66

Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVE CARATTERISTICHE PERFORMANCE CURVES

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

Motore / Motor

TCN 160MC2

Potenza nominale / Rated power

15,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

26,41

A

Velocità / Speed


2944

rpm

Coppia / Torque

48,66

Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO
THERMAL WITHSTAND CURVE

Cliente / Customer

-

Impianto / Plant

-

ITEM

-

Numero d'offerta / Offer Number

-

Motore / Motor

TCN 160MC2

Potenza nominale / Rated power

15,00

kW

Poli / Pole

2

Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency

400 - 50

V - Hz

Corrente / Rated current

26,41

A

Velocità / Speed


2944

rpm

Coppia / Torque

48,66

Nm



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22

CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)
THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)


Ciente / Customer -
Impianto / Plant -
ITEM -
Numero d'offerta / Offer Number -

Motore / Motor

TCN 160MC2

Potenza nominale / Rated power	15,00	kW
Poli / Pole	2	
Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency	400 - 50	V - Hz
Corrente / Rated current	26,41	A
Velocità / Speed	2944	rpm
Coppia / Torque	48,66	Nm

— COLD (100% Un) — HOT (100% Un) - - COLD (80% Un) - - HOT (80% Un)



Valori calcolati - Data obtained by calculation method
Documento preliminare - Preliminary document

Data / Date 29-giu-22