

# PRODUCT INFORMATION PACKET

Model No: E3TN3004355B30D41100

Catalog No: E3TN3004355B30D41100

Made in Italy TCN Series, General Purpose Low Voltage IEC motor, Increased Safety, 315,00 kW,  
3 phase, 1491 RPM, D400/Y690V 50Hz, 355LB Frame B3, 4 Poles, IC411



Regal and CEMP are trademarks of Regal Rexnord Corporation or one of its affiliated companies.

©2022 Regal Rexnord Corporation, All Rights Reserved. MC017097E

## Nameplate Specifications



|                        |               |                            |                             |
|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Output HP              | 425 Hp        | Output KW                  | 315.0 kW                    |
| Frequency              | 50 Hz         | Voltage                    | 400/690 V                   |
| Current                | 534.1 A       | Speed                      | 1491 rpm                    |
| Service Factor         | 1             | Phase                      | 3                           |
| Efficiency             | 96 %          | Power Factor               | 0.89                        |
| Duty                   | S1            | Insulation Class           | F                           |
| Frame                  | 355LB         | Enclosure                  | Totally Enclosed Fan Cooled |
| Thermal Protection     | No Protection | Ambient Temperature        | 40 °C                       |
| Drive End Bearing Size | 6322          | Opp Drive End Bearing Size | 6322                        |
| UL                     | No            | CSA                        | No                          |
| CE                     | Yes           | IP Code                    | IP55                        |
| Number of Speeds       | 1             |                            |                             |

## Technical Specifications

|                       |               |                       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Electrical Type       | Squirrel Cage | Starting Method       | Direct On Line   |
| Poles                 | 4             | Rotation              | Bi-Directional   |
| Mounting              | B3            | Motor Orientation     | Horizontal       |
| Drive End Bearing     | C3            | Opp Drive End Bearing | C3               |
| Frame Material        | Cast Iron     | Shaft Type            | Keyed            |
| Overall Length        | 1542.00 mm    | Frame Length          | 1010.00 mm       |
| Shaft Diameter        | 95.000 mm     | Shaft Extension       | 170 mm           |
| Assembly/Box Mounting | Top           |                       |                  |
| Connection Drawing    | SC-01-T-1v-1a | Outline Drawing       | B3A04T8350011A01 |

This is an uncontrolled document once printed or downloaded and is subject to change without notice. Date Created:12/02/2022



EARTH TERMINAL  
SUITABLE FOR CABLE  
SECTION 16-120MM<sup>2</sup>



SECTION A-A  
SCALE 1 : 3



Earth terminal: 1 in the terminal box, 2 on the frame.



CUSTOMER REFERENCE AND ADDITIONAL INFORMATION:

MOTOR TYPE AND DESCRIPTION:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                                      |                           |                                             |            |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| DRAWING REVISION<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REVISION BY<br>MT | DATE<br>14/09/2022 | TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)<br>TOLERANCES: ±2<br>* TOLERANCES: ±0.8 | DRAWN BY<br>TN            | <div><div>REGAL™</div><div>cemp</div></div> |            |                                    |                 |
| ECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APPROVED BY<br>LP | DATE<br>15/09/2022 |                                                                      | DATE<br>06/12/2021        |                                             |            |                                    |                 |
| ECO DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                                      | APPROVED BY<br>LP         | DESCRIPTION<br>Motor 355 4-8P TC (M/L) B3   |            |                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                                      | DATE<br>07/12/2021        |                                             |            |                                    |                 |
| COPYRIGHT CEMP Srl ALL RIGHTS RESERVED.<br>PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION - THIS DOCUMENT IS THE<br>PROPERTY OF CEMP Srl ("OWNER") AND CONTAINS OWNER'S PROPRIETARY<br>INFORMATION. ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER FIRM RECEIVING IT IS DEEMED,<br>BY RECEIVING IT, TO AGREE THAT IT, AND/OR ANY PART OF IT, SHALL NOT BE DISCLOSED<br>TO ANY PERSON, CORPORATION OR OTHER ENTITY, DUPLICATED, AND/OR USED, EXCEPT<br>AS EXPRESSLY APPROVED IN WRITING IN ADVANCE BY OWNER. THIS DOCUMENT SHALL<br>BE RETURNED TO OWNER UPON REQUEST. IT MAY BE SUBJECT TO CERTAIN<br>RESTRICTIONS UNDER APPLICABLE EXPORT CONTROL LAWS AND REGULATIONS. |                   |                    | SERIAL NUMBER                                                        | REFERENCE                 |                                             | SIZE<br>A4 | DRAWING NUMBER<br>B3A04T8350011A01 | SHEET<br>1 OF 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                                                                      | FIRST ANGLE<br>PROJECTION |                                             |            |                                    |                 |


Schema di collegamento - *Connection diagram*  
Schemas de branchement - *Schaltplan*  
Esquemas de conexión




DTE 01/01/2004  
SC - 01 - T - 1v.doc

**Motori trifase una velocità - *Single speed, three phase motors* - Moteurs triphasé une vitesse  
*Drehstrommotor Eine Drehzahlstufe* - Motores trifásico una velocidad**

Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



Collegamento - *Connection* - Connexion - *Schaltung* - Conexión



L1 - L2 - L3 = Linea - *Supply* - Reseau - *Netz* - Red

Per invertire la rotazione invertire due fasi - *To change the rotation reverse two phases* - Pour changer le sens de rotation inverser deux phases - *Zur Drehrichtungsänderung zwei Phasen vertauschen* - Para invertir el sentido de rotación invertir dos fases

| Marcatura Morsetti Ausiliari - <i>Additional terminals marking (IEC60034-8)</i> |                                  |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcatura<br><i>Marking</i>                                                     | No. morsetti<br><i>terminals</i> | Morsetto ausiliare per:<br><i>Additional terminal for:</i>                                       |
| TP1A - TP2A (allarme- <i>warning</i> )                                          | 2                                | Termistori PTC (alta velocità) - <i>Thermistor PTC (high speed) [*]</i>                          |
| TP1B - TP2B (allarme- <i>warning</i> )                                          | 2                                | Termistori PTC (bassa velocità) - <i>Thermistor PTC (low speed) [*]</i>                          |
| R1 - R2 - R3 (I sensore - <i>sensor</i> )                                       | 3                                | Termistore PT100 3 fili - <i>Thermistor PT 100 with 3 wires</i>                                  |
| R4 - R5 - R6 (II sensore - <i>sensor</i> )                                      | 3                                |                                                                                                  |
| R7 - R8 - R9 (III sensore - <i>sensor</i> )                                     | 3                                |                                                                                                  |
| R11 - R12 - R13 (anteriore - <i>DE</i> )                                        | 3                                | Termistore PT100 su cuscinetto - <i>Thermistor PT 100 on bearing</i>                             |
| R21 - R22 - R23 (posteriore - <i>NDE</i> )                                      | 3                                |                                                                                                  |
| TB1 - TB2 (allarme- <i>warning</i> )                                            | 2                                | Protettore bimetallico normalmente chiuso -<br><i>Normally closed bi-metallic switch (**)</i>    |
| TB3 - TB4 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                | Protettore bimetallico del freno normalmente chiuso -<br><i>NC brake bi-metallic switch (**)</i> |
| TB8 - TB9 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                |                                                                                                  |
| TM1 - TM2 (allarme- <i>warning</i> )                                            | 2                                | Protettore bimetallico normalmente aperto -<br><i>Normally open bi-metallic switch (**)</i>      |
| TM3 - TM4 (intervento- <i>switch off</i> )                                      | 2                                |                                                                                                  |
| HE1- HE2                                                                        | 2                                | Resistenze riscaldanti - <i>Space heaters</i>                                                    |
| U1 - U2                                                                         | 2                                | Ventilazione ausiliaria monofase - <i>Single phase forced ventilation</i>                        |
| U - V - W                                                                       | 2                                | Ventilazione ausiliaria trifase - <i>Three phase forced ventilation</i>                          |
| colori secondo schema del produttore -<br><i>colours according manufacturer</i> | 9                                | Encoder                                                                                          |
| CA1 - CA2                                                                       | 2                                | Condensatore - <i>Capacitor</i>                                                                  |
| PE                                                                              | 1                                | Conduttore di terra - <i>Earth cable</i>                                                         |

[\*] U nominale - *U rated* = 6V - max 30V

(\*\*) U nominale - *U rated* = 250V



FOGLIO DATI PER MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASI : SERIE IEC  
DATA SHEET FOR ASYNCHRONOUS THREEPHASE INDUCTION MOTORS: IEC SERIES

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Cliente / Customer                  | - |
| Ordine cliente / Customer order : - |   |
| Item : -                            |   |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Conferma ordine / Acknowledgment : N° - |   |
| Impianto / Plant                        | - |
|                                         |   |

DATI DI PROGETTO - DESIGN DATA

|                                      |               |                                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Modo di protezione                   | II3G          | Motore / Frame                  |
| Type of protection                   |               | Scatola morsetti / Terminal box |
| Tem. Amb. Min. / Min Amb.Temp.       | -20           | °C                              |
| Umidità relativa / Relative humidity | 90%           |                                 |
| Tensione nominale / Rated Voltage    | 400 V +/- 10% |                                 |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ex ec IIB T3 Gc                 | IP55               |
| Ex ec IIB Gc                    | IP55               |
| Tem. Amb. Max. / Max Amb. Temp. | 40 °C              |
| Altitudine / Altitude           | < 1000 mslm / masl |
| Frequenza / Frequency           | 50 Hz +/- 3%       |

DATI FUNZIONALI E COSTRUTTIVI - PERFORMANCE AND CONSTRUCTION DATA

|                                                     |                                            |           |              |        |        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 1                                                   | Quantità / Quantity                        |           | 01           |        |        |
| 2                                                   | Motore tipo / Motor type                   |           | TCN 355LB4   |        |        |
| 3                                                   | Numero di serie / Serial Number            |           |              |        |        |
| 4                                                   | Forma costruttiva / Shape                  |           | B3           |        |        |
| 5                                                   | Certificato / Certificate                  | TÜV IT    | 20 ATEX 103X |        |        |
| 6                                                   |                                            |           |              |        |        |
| Dati nominali / Rated data                          |                                            |           |              |        |        |
| 7                                                   | Poli / Pole                                | n°        | 4            |        |        |
| 8                                                   | Potenza nominale / Rated power             | kW        | 315,00       |        |        |
| 9                                                   | Corrente nominale / Rated current          | A         | 534,09       |        |        |
| 10                                                  | Velocità nominale / Full Load speed        | 1/min     | 1491         |        |        |
| 11                                                  | Collegamento / Winding connection          |           | D            |        |        |
| 12                                                  | Isolamento / Insulation class              |           | F            |        |        |
| 13                                                  | Sovratemperatura / Temperature rise        |           | DT80K        |        |        |
| 14                                                  | Raffreddamento / Cooling type              |           | IC411        |        |        |
| 15                                                  | Fattore di servizio / Service factor       |           | 1            |        |        |
| 16                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 17                                                  | Classe di rendimento / Efficiency level    | IEC 34-30 | IE3          |        |        |
| Performances elettriche / Electrical performances   |                                            |           |              |        |        |
| Carico / Load                                       |                                            | 4/4       | 3/4          | 2/4    |        |
| 18                                                  | Giri / Speed                               | 1/min     | 1491         | 1493   | 1496   |
| 19                                                  | Corr. / Curr.                              | A         | 534,09       | 407,09 | 286,25 |
| 20                                                  | Rend / Eff                                 | %         | 96,0         | 95,5   | 94,7   |
| 21                                                  | cos φ                                      | -         | 0,89         | 0,88   | 0,84   |
| Performances all'avviamento / Starting performances |                                            |           |              |        |        |
| 22                                                  | Ia/In - LRC/FLC                            | %         | 725          |        |        |
| 23                                                  | Cosphi a rotore bloccato / LR power factor |           | 0,33         |        |        |
|                                                     | Tempo a rotore bloccato / LRWT             |           |              |        |        |
| 24                                                  | 100% Un (A caldo / Warm)                   | sec       | 3            |        |        |
| 25                                                  | (A freddo / Cold)                          | sec       | 21           |        |        |
| 26                                                  | 80% Un (A caldo / Warm)                    | sec       | 5            |        |        |
| 27                                                  | (A freddo / Cold)                          | sec       | 33           |        |        |
|                                                     | Tempo di avviamento ammissibile / ART      |           |              |        |        |
| 28                                                  | 100% Un                                    | sec       | 18           |        |        |
| 29                                                  | 80% Un                                     | sec       | 29           |        |        |
| Curva di coppia / Speed-torque values               |                                            |           |              |        |        |
| 30                                                  | Coppia nominale / Rated Torque             | Nm        | 2017,61      |        |        |
| 31                                                  | Ca/Cn - LRT/FLT                            | %         | 190          |        |        |
| 32                                                  | Cmax/Cn - BDT/FLT                          | %         | 240          |        |        |
| 33                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 34                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 35                                                  |                                            |           |              |        |        |
| Varie / Other                                       |                                            |           |              |        |        |
| 36                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 37                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 38                                                  |                                            |           |              |        |        |
| 39                                                  |                                            |           |              |        |        |


|                                                             |                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Servizio / Duty                                             |                                            |                         |
| 40                                                          | Servizio / Duty type                       | - S1                    |
| 41                                                          | Intermittenza / Cyclic duration factor     | - -                     |
| 42                                                          | Avviamenti-ora / Starting-hour             | - -                     |
| 43                                                          | Tempo ciclo / Time                         | - -                     |
| Cuscinetti / Bearings                                       |                                            |                         |
| 44                                                          | Cuscinetto ant / DE bearing                | - 6322 C3               |
| 45                                                          | Cuscinetto post / NDE bearing              | - 6322 C3               |
| 46                                                          | Carico radiale max / Max radial load in X1 | N 7879                  |
| 47                                                          | Carico assiale max / Max axial load        | N 5003                  |
| 48                                                          | Tipo grasso / Grease type                  | LGHP2 SKF or equivalent |
| 49                                                          | Intervallo lubrificazione / Lubrication    | h 3000                  |
| 50                                                          | Quantità grasso / Quantity grease          | gr 60                   |
| Caratteristiche meccaniche / mechanical specification       |                                            |                         |
| 51                                                          | Massa / Mass                               | kg 1879                 |
| 52                                                          | Momento d'inerzia / Moment of inertia      | kgm2 18,0670            |
| 53                                                          | Rumore a vuoto / Noise at no load (1 m)    | Lp dB(A) 82             |
| 54                                                          | Vibrazioni / Vibration level               | IEC 34-14 A             |
| 55                                                          | Limite norma / Vibration limit             | mm/sec 2,80             |
|                                                             |                                            |                         |
| 56                                                          |                                            |                         |
| 57                                                          |                                            |                         |
| Dati entrata cavi - verniciatura / Cable entry and painting |                                            |                         |
| 63                                                          | Entrata cavi / Cable entry                 | IEC 60423 4xM63+1xM16   |
| 64                                                          | Ciclo verniciatura / Painting cycle        | STD                     |
| 65                                                          | Colore finale / Final colour               | RAL 5010                |
|                                                             |                                            |                         |
| 66                                                          |                                            |                         |
| 67                                                          |                                            |                         |
| 68                                                          |                                            |                         |
| 69                                                          |                                            |                         |
| 70                                                          |                                            |                         |
| 71                                                          |                                            |                         |
| Ausiliari - Auxiliaries                                     |                                            |                         |
| 72                                                          | Sonde termiche / Temperature detector      | winding PTC             |
| 73                                                          | Sonde termiche / Temperature detector      | bearing -               |
| 74                                                          | Scaldiglie / Heaters                       | V / W -                 |
| 75                                                          | Preparation for SPM sensor                 | -                       |
| 76                                                          | Pressacavi / Cable glands                  | NO                      |
| 77                                                          |                                            |                         |

Documento preliminare - Preliminary data sheet



CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI  
TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| Cliente / Customer                         | -                 |        |
| Ordine cliente / Customer order            | -                 |        |
| Impianto / Plant                           | -                 |        |
| ITEM                                       | -                 |        |
| Conferma ordine / Acknowledgment           | -                 |        |
| Numero di serie / Serial Number            |                   |        |
| <b>Motore / Motor</b>                      | <b>TCN 355LB4</b> |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 315,00            | kW     |
| Poli / Pole                                | 4                 |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50          | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 534,09            | A      |
| Velocità / Speed                           | 1491              | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 2017,61           | Nm     |






**CURVA COPPIA/CORRENTE-GIRI (Tensione ridotta)**  
**TORQUE/CURRENT-SPEED DIAGRAM (Reduced voltage)**

Ciente / Customer -  
Ordine cliente / Customer order -  
Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
  
Conferma ordine / Acknowledgment -  
Numero di serie / Serial Number -

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Motore / Motor</b>                      | <b>TCN 355LB4</b> |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 315,00            | kW     |
| Poli / Pole                                | 4                 |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50          | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 534,09            | A      |
| Velocità / Speed                           | 1491              | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 2017,61           | Nm     |








CURVE CARATTERISTICHE  
PERFORMANCE CURVES

Ciente / Customer -  
Ordine cliente / Customer order -  
Impianto / Plant -  
ITEM -  
  
Conferma ordine / Acknowledgment -  
Numero di serie / Serial Number -

|                                            |            |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|
| Motore / Motor                             | TCN 355LB4 |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 315,00     | kW     |
| Poli / Pole                                | 4          |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50   | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 534,09     | A      |
| Velocità / Speed                           | 1491       | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 2017,61    | Nm     |






**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO**  
**THERMAL WITHSTAND CURVE**

Ciente / Customer -  
Ordine cliente / Customer order -  
Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
  
Conferma ordine / Acknowledgment -  
Numero di serie / Serial Number -

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Motore / Motor</b>                      | <b>TCN 355LB4</b> |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 315,00            | kW     |
| Poli / Pole                                | 4                 |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50          | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 534,09            | A      |
| Velocità / Speed                           | 1491              | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 2017,61           | Nm     |



**CURVA LIMITE CORRENTE TEMPO (Tensione ridotta)**  
**THERMAL WITHSTAND CURVE (Reduced voltage)**

Ciente / Customer -  
Ordine cliente / Customer order -  
Impianto / Plant -  
**ITEM** -  
  
Conferma ordine / Acknowledgment -  
Numero di serie / Serial Number -

|                                            |                   |        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Motore / Motor</b>                      | <b>TCN 355LB4</b> |        |
| Potenza nominale / Rated power             | 315,00            | kW     |
| Poli / Pole                                | 4                 |        |
| Tensione - Frequenza / Voltage - Frequency | 400 - 50          | V - Hz |
| Corrente / Rated current                   | 534,09            | A      |
| Velocità / Speed                           | 1491              | rpm    |
| Coppia / Torque                            | 2017,61           | Nm     |

— COLD (100% Un)    — HOT (100% Un)    - - - COLD (80% Un)    - - - HOT (80% Un)

